

Deshydrateur Aquasorb

AQ-30B / 31B / 31L





Capacité de déshumidification à 20°C / 60 % HR

0,85 - 1,55 kg/h

Débit d'air sec


330 - 370 m³/h

- Condense la vapeur d'eau retirée de l'air
- Chassis tout inox
- Roue lavable
- Sortie d'air sec raccordable sur gaine
- Fonctionne à des points de rosée inférieurs à 0°C
- Pompe d'évacuation de condensats intégrée



Détail d'une roue de déshydratante Seibu Giken. La multitude des canaux d'air permet d'extraire l'humidité avec une réelle efficacité.


Deshydrateur type	AQ-30B	AQ-31B	AQ-31L
Capacité nominale ¹ (kg/h)	0,85	1,15	1,55
Débit d'air sec ² (m³/h)	370	330	330
Pression statique disponible (Pa)	100	100	100
Consommation électrique maxi (kW)	1,8	2,2	2,9
Fusible 230V / 50Hz, (A)	10	10	16
Poids (kg)	34	38	38




¹ Valable pour des conditions d'entrée de 20°C/60 % HR, et débits d'air nominaux. Pour des conditions d'air différentes, la capacité sera calculée à l'aide du diagramme de correction ci-dessous.

² Débit d'air avec une densité de 1,20 kg/m³.


AQ-30B



AQ-31B



AQ-31L



La température de l'air sec est calculée à partir de la formule ci-dessous:

AQ-30B



$$t_{\text{sortie}} = t_{\text{entrée}} + 6^{\circ}\text{C}$$

AQ-31B

$$t_{\text{sortie}} = t_{\text{entrée}} + 14^{\circ}\text{C}$$

AQ-31L

$$t_{\text{sortie}} = t_{\text{entrée}} + 15^{\circ}\text{C}$$



Changement sans préavis. Télécharger le plan d'implantation sur www.dst-sg.com

Seibu Giken DST AB

Avestagatan 33 | 163 53 Spånga, Sweden

Tel +46 8 445 77 20 | Fax +46 8 445 77 39

www.dst-sg.com | info@dst-sg.com

C.B.K. L'Air Sec

Bâtiment 5, 37 rue du Bois Chaland

91090 Lisses, France

www.cbk.fr e-mail: cbk@cbk.fr

tel: +33 1342 001 37

fax: +33 1303 800 38

